



EMA : Estação Meteorológica Automática
Local: Araras - SP Lat. 22º 18' S Long. 47º 23' W Alt. 690m

SEGUNDA-FEIRA, 26/10/2020

Hora	TEMPERATURA DO AR (°C)			U.RELATIVA (%)			V. VENTO (m/s)		Radiação (MJ/m²)		Chuva (mm)	ECA (mm)	EToPM (mm)
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Global	Líquida			
0	19,6	19,8	19,3	100,0	100,0	100,0	0,0	1,1	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
1	19,0	19,3	18,8	100,0	100,0	100,0	0,1	1,6	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
2	18,9	19,0	18,6	100,0	100,0	100,0	0,6	2,4	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
3	18,3	18,6	18,0	100,0	100,0	100,0	0,6	2,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
4	17,8	18,0	17,6	100,0	100,0	100,0	0,5	2,7	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
5	17,3	17,6	17,0	100,0	100,0	100,0	0,6	2,6	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
6	16,7	17,0	16,4	100,0	100,0	100,0	0,3	2,5	0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0
7	17,9	19,0	16,6	100,0	100,0	100,0	0,4	2,3	0,8	0,1	0,0	0,0	0,1
8	20,0	20,7	19,0	96,5	100,0	92,6	1,6	3,8	1,8	0,8	0,0	0,0	0,3
9	21,8	22,8	20,7	89,3	94,1	84,4	2,3	4,1	2,7	1,4	0,0	0,0	0,5
10	23,7	25,1	22,6	81,3	88,9	74,8	1,1	3,2	3,5	1,9	0,0	0,1	0,7
11	25,8	26,8	25,1	71,1	79,2	63,3	1,0	3,2	4,0	2,2	0,0	0,0	0,8
12	27,2	28,0	26,1	63,8	70,3	60,0	1,3	3,7	4,3	2,4	0,0	0,0	0,9
13	29,1	30,3	27,9	57,7	65,7	48,7	1,9	5,5	4,2	2,3	0,0	0,0	0,9
14	30,1	30,8	29,5	49,4	55,0	43,8	3,0	6,6	3,8	2,1	0,0	0,0	0,8
15	30,4	30,7	30,0	48,6	52,8	45,6	2,6	5,5	3,1	1,6	0,0	0,0	0,7
16	30,3	30,8	29,9	46,5	49,1	43,7	2,8	5,2	1,7	0,7	0,0	0,0	0,4
17	29,6	29,9	29,2	48,7	51,2	46,0	2,3	4,3	0,8	0,2	0,0	0,0	0,2
18	28,6	29,2	27,9	52,8	55,3	50,6	2,2	4,0	0,2	-0,1	0,0	0,0	0,1
19	27,1	27,9	26,5	58,7	62,2	54,9	1,9	3,7	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
20	25,4	26,5	23,9	66,4	73,0	61,1	0,8	2,5	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
21	24,4	24,8	23,7	71,1	73,6	68,4	0,1	1,3	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
22	24,0	24,3	23,4	71,6	74,2	70,5	0,3	1,3	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
23	22,7	23,5	21,7	77,9	82,9	73,9	0,9	1,8	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Média	23,6			77,1	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-
Máxima		30,8		-	100,0	-	-	6,6	-	-	-	-	-
Mínima			16,4	-	-	43,7	-	-	-	-	-	-	-
Total	-			-	-	-	-	-	30,9	13,5	0,0	0,1	6,1
Duração do dia: 12,467 horas.													
1) Para converter MJ/m ² em mm evaporação equivalente dividir por 2,45													
2) Para converter mm evaporação equivalente multiplicar por 2,45													